

## Set burduf EADB-V2-80-S10-100

Numar piesa: 1489406

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ø exterior                           | 93 mm                                                        |
| Dimensiune                           | 80                                                           |
| Gama de ridicare                     | 10 mm...100 mm                                               |
| Prelungirea tijei de piston          | 43 mm                                                        |
| Design                               | în jurul                                                     |
| Pozitie de instalare                 | orice                                                        |
| Structura constructiva               | Burduf, set de montaj<br>cu evacuare a aerului prin conducte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune                                |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B2-L                                               |
| Rezistenta la medii                  | Praf<br>Aschii<br>Uleiuri<br>Grasime<br>Benzina              |
| Tip de protectie                     | IP65<br>conform IEC 60529                                    |
| Temperatura ambianta                 | -10 °C...80 °C                                               |
| Masa in miscare                      | 72 g                                                         |
| Greutate produs                      | 296 g                                                        |
| Tipul de montare                     | deplasabil<br>cu stift filetat                               |
| Conexiune pneumatica                 | G1/4                                                         |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                                 |
| Material adaptoare                   | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat                         |
| Material garnituri                   | NBR                                                          |
| Material burduf                      | NBR                                                          |
| Material stift filetat               | otel inoxidabil aliaj inalt                                  |