


Cilindru insurubabil EGZ-6-15

Numar piesa: 15035

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	15 mm
Ø piston	6 mm
Amortizare	fara amortizare
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Structura constructiva	Piston Tija de piston Teava de cilindru
Detectarea pozitiei	fara
Variante	tija de piston pe o parte
Presiune de lucru	2 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:~:~]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Ulei de ester < 0,1mg/m³, conform ISO 8573-1:2010 [-:~:~2]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Cuplu de strangere al dispozitivului de fixare a actionarii	8 Nm
Putere teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	14 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	13.9 N
Tipul de montare	cu filet exterior cu piulita de blocare optional:
Conexiune pneumatica	M3
Material capac	POM
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Alama nichelat
Material tija de piston	otel aliaj inalt