


Senzor de proximitate SIEN-4B-PS-K-L

Numar piesa: 150362

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Distanța nominală de funcționare	0.8 mm
Distanța de comutare securizată	0.64 mm
Factori de reducere	Aluminiu = 0,4 Oțel inoxidabil St 18/8 = 0,7 Cupru = 0,3 Alama = 0,4 Oțel St 37 = 1,0
Temperatura ambiantă	-25 °C...70 °C
Precizie de repetare	0.04 mm
Iesire de comutare	PNP
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Frecvență max. de comutare	3000 Hz
Frecvență max. de comutare CC	3000 Hz
Curent de ieșire max.	200 mA
Cădere de tensiune	2 V
Rezistență la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Ondulație remanentă	10 %
Curent fără sarcină	10 mA
Protecție la polaritate inversă	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	cu 3 fire Cablul
Lungime cablu	2.5 m
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Dimensiune	4 mm
Tipul de montare	prinsa cu clema
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	48 g
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat

Caracteristica	Valoare
Afisajul starii de comutare	LED galben
Tip de protectie	IP67
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Selectie informatii suplimentare despre senzor	cu distanta de comutare standard
Iesire electrica	PNP
Selectarea versiunii de senzor	Standard