

Senzor de proximitate SIEN-4B-NO-S-L

Numar piesa: 150365

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Distanța nominală de funcționare	0.8 mm
Distanța de comutare securizată	0.64 mm
Factori de reducere	Aluminiu = 0,4 Oțel inoxidabil St 18/8 = 0,7 Cupru = 0,3 Alama = 0,4 Oțel St 37 = 1,0
Temperatura ambiantă	-25 °C...70 °C
Precizie de repetare	0.04 mm
Iesire de comutare	NPN
Funcția elementului de comutare	Deschizator
Frecvență max. de comutare	3000 Hz
Frecvență max. de comutare CC	3000 Hz
Curent de ieșire max.	200 mA
Cădere de tensiune	2 V
Rezistență la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Ondulație remanentă	10 %
Curent fără sarcină	10 mA
Protecție la polaritate inversă	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	3 pini M8x1 Stecher
Dimensiune	4 mm
Tipul de montare	prinsă cu clema
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	9 g
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Afisajul starii de comutare	LED galben

Caracteristica	Valoare
Tip de protectie	IP67
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Selectie informatii suplimentare despre senzor	cu distanta de comutare standard
lesire electrica	NPN
Selectarea versiunii de senzor	Standard