

Senzor de proximitate SIEN-M5B-PS-S-L

Numar piesa: 150371

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanța nominala de functionare	0.8 mm
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Repetabilitate in conditii constante	0,01 mm
Iesire de comutare	PNP
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Frecvența max. de comutare	5000 Hz
Curent de iesire max.	200 mA
Rezistența la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Protecție la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	3 pini M8x1 Stecher
Dimensiune	M5x0,5
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Cuplu de strangere	1,5 Nm
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	4.3 g
Material carcasa	PA otel inoxidabil inalt aliat
Afisajul starii de comutare	LED galben
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Tip de protecție	IP67
Rezistența la supratensiune	1 kV
Clasa de rezistența la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3

Caracteristica	Valoare
Selectie informatii suplimentare despre senzor	cu distanta de comutare standard
Iesire electrica	PNP
Selectarea versiunii de senzor	Standard