


Senzor de proximitate SIEN-M5B-NO-K-L

Numar piesa: 150372

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanța nominală de funcționare	0.8 mm
Temperatura ambiantă	-25 °C...70 °C
Repetabilitate în condiții constante	0,01 mm
Iesire de comutare	NPN
Funcția elementului de comutare	Deschizator
Frecvența max. de comutare	5000 Hz
Curent de ieșire max.	200 mA
Rezistența la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Protecție la polaritate inversă	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	cu 3 fire Cablul
Lungime cablu	2.5 m
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Dimensiune	M5x0,5
Tipul de montare	cu piuliță de blocare
Cuplu de strângere	1.5 Nm
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	33.6 g
Material carcasa	PA otel inoxidabil inalt aliat
Afișajul stării de comutare	LED galben
Temperatura ambiantă cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Tip de protecție	IP67
Rezistența la supratensiune	1 kV
Clasa de rezistență la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L

Caracteristica	Valoare
Nivel de poluare	3
Selectie informatii suplimentare despre senzor	cu distanta de comutare standard
Iesire electrica	NPN
Selectarea versiunii de senzor	Standard