


Senzor de proximitate SIEN-M5B-PO-S-L

Numar piesa: 150375

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanța nominala de functionare	0.8 mm
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Repetabilitate in conditii constante	0,01 mm
Iesire de comutare	PNP
Funcția elementului de comutare	Deschizator
Frecvența max. de comutare	5000 Hz
Curent de iesire max.	200 mA
Rezistența la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	3 pini M8x1 Stecher
Dimensiune	M5x0,5
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Cuplu de strangere	1,5 Nm
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	4.3 g
Material carcasa	PA otel inoxidabil inalt aliat
Afisajul starii de comutare	LED galben
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Tip de protectie	IP67
Rezistența la supratensiune	1 kV
Clasa de rezistența la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3

Caracteristica	Valoare
Selectie informatii suplimentare despre senzor	cu distanta de comutare standard
Iesire electrica	PNP
Selectarea versiunii de senzor	Standard