


Senzor de proximitate SME-1-S-24-B

Numar piesa: 150850

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	Construcie monobloc
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Nota privind materialele	Conform RoHS
Variabila masurata	Pozitia
Principiul de masurare	element magnetic Reed
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Precizie de repetare	0.2 mm
Iesire de comutare	contact bipolar
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Timp de comutare	0.5 ms
Frecventa max. de comutare	500 Hz
Curent de iesire max.	1 A
Capacitate de comutare CA max.	27 VA
Capacitate de comutare CC	27 W
Rezistenta la scurtcircuit	nu
Rezistenta la suprasarcina	indisponibil
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Protectie la polaritate inversa	nu
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare rapida Blocare cu surub non-rotativ
Conexiune electrica 1, tip de montare compatibil	Compatibil cu dispozitiv de blocare Compatibil cu dispozitivul de blocare a surubului pivotant
Conexiune directie de evacuare	longitudinal
Tipul de montare	cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	45 g

Caracteristica	Valoare
Culoarea carcasei	negru
Material carcasa	Rasina epoxidica PET Otel Otel galvanizat Zinc turnat sub presiune
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Tip de protectie	IP67
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L