

Sina profilata SLZS-16- -

Numar piesa: 150916

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	Canelura in T pentru senzor de proximitate
Lungime max. profil	2800 mm
Pozitie de instalare	orice
pentru Ø piston	Ø12
Structura constructiva	Bareta de senzori
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si surub
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material suruburi	otel aliaj inalt