

Drosel GRLO-M5-PK-3-B

Numar piesa: 151182

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția drosel
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal in directia de strangulare	83 l/min
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Latimea nominala	2 mm
Pozitie de instalare	orice
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	140 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	1.5 Nm
Greutate produs	10 g
Material pivot de insurubare	Alama nichelat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material surub de reglare	Alama
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune