

Compensator lungime VAL-M5-5

Numar piesa: 151209

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea înalțimii suport de ventuza	5 mm
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Racord de vid, sus
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii: Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	25 g
Tipul de montare	cu filet exterior M16x1
Fixarea ventuzei	M5
Racord de vacuum	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu
Suport material	Aluminiu POM Oțel inoxidabil aliaj înalt