

Compensator lungime VAL-1/4-20

Numar piesa: 151211

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea înalțimii suport de ventuza	20 mm
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Racord de vid, sus
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii: Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, plăcile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	118 g
Tipul de montare	cu filet exterior M26x1,5
Fixarea ventuzei	G 1/4
Racord de vacuum	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu
Suport material	Aluminiu POM Oțel inoxidabil aliaj înalt