


Drosel de cale GRLA-3/8-NPT-B

Numar piesa: 151555

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcție antiretur pe droselul de evacuare
Conector pneumatic 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.3 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat
Material surub de reglare	Alama
Material piulita	Aliaj de aluminiu forjat
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune