


# Cablu priză KMEB-1-24-5-LED

Numar piesa: 151689

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Afisarea starii semnalului                         | LED galben                                      |
| Pozitie de instalare                               | orice                                           |
| Greutate produs                                    | 230 g                                           |
| Conexiune electrica 1                              | Priza, conform EN 175301-803, forma C           |
| Conector electric 1, design                        | unghiular                                       |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare            | Priza                                           |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu             | inclinat                                        |
| Conexiune electrica 1, nota privind priza de cablu | 90°                                             |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire          | 3                                               |
| Conexiune electrica 1, tip de montare              | pe ventil electromagnetic cu surub central M2,5 |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare     | capat deschis                                   |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare     | 3                                               |
| Tensiune nominala de functionare CC                | 24 V                                            |
| Rezistenta la supratensiune                        | 0.8 kV                                          |
| Conexiune conductor de protectie                   | disponibil                                      |
| Lungime cablu                                      | 5 m                                             |
| Proprietate cablu                                  | Standard                                        |
| Diametrul cablului                                 | 5.2 mm                                          |
| Ansamblu cablu                                     | 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>                         |
| Capete de conductori                               | Manson adeziv                                   |
| Tip de protectie                                   | IP65<br>conform IEC 60529                       |
| Temperatura ambianta                               | -20 °C...80 °C                                  |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform directivei RoHS a UE                    |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK             |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                  |
| Nivel de poluare                                   | 3                                               |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 1 - stres redus la coroziune                    |
| Material manta de cablu                            | PVC                                             |
| Material carcasa                                   | PA66-GF30                                       |
| Material garnituri                                 | NBR                                             |

| Caracteristica               | Valoare                         |
|------------------------------|---------------------------------|
| Material contacte de cuplare | Aliaj de cupru placat cu argint |