

Garnitura luminoasa MEB-LD-230AC

Numar piesa: 151718

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Indicatorul pozitiei de comutare	LED
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M2,5
Greutate produs	0.6 g
Conector electric	Formular C conform DIN EN 175301-803 design patrat MSEB
Tensiunea nominala de functionare CA	230 V
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Putere nominala garnitura luminoasa	0.33 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3
Material carcasa	TPE-U (PU)
Culoare	transparent