


Modul prindere EV-10/30-3

Numar piesa: 151993

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	3 mm
Suprafata de prindere	10x30
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune
Presiune de lucru	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-20 °C...40 °C
Greutate produs	20 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica	M3
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material membrana	TPE-U (PU)