


Actionare liniara DGO-16- -PPV-A-B

Numar piesa: 15222

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	10 mm...2500 mm
Ø piston	16 mm
Amortizare	Amortizare pneumatica, reglabila bilateral
Pozitie de instalare	orice
Principiu de preluare	blocare cu forta (magnet)
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	1.7 bar...7 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Lungime de amortizare	14 mm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	121 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	121 N
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	3 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	620 g
Conexiune pneumatica	M5
Material capac	Aluminiu
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Otel aliaj inalt