


Actionare liniara DGO-40- -PPV-A-B

Numar piesa: 15226

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	10 mm...4000 mm
Ø piston	40 mm
Amortizare	Amortizare pneumatica, reglabila bilateral
Pozitie de instalare	orice
Principiu de preluare	blocare cu forta (magnet)
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	1.3 bar...7 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Lungime de amortizare	23 mm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	754 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	754 N
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	8 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	3920 g
Conexiune pneumatica	G1/4
Material capac	Aluminiu
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Otel aliaj inalt