


Actionare liniara DGO-1/2"- -P-A-B

Numar piesa: 15227

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	0.04 țol...157 țol
Ø piston	1/2"
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Ghidaj	Ghidaj de alunecare
Presiune de lucru	2 bar...7 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	68 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	68 N
Conexiune pneumatica	10-32 UNF-2B