


Actionare liniara DGO-3/4"- -PPV-A-B

Numar piesa: 15229

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	0.04 țol...157 țol
Ø piston	3/4 "
Amortizare	Amortizare pneumatica, reglabila bilateral
Ghidaj	Ghidaj de alunecare
Principiu de preluare	blocare cu forta (magnet)
Presiune de lucru	1.6 bar...7 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Lungime de amortizare	17 mm
Conexiune pneumatica	1/8 NPT