


Ventuză vacuum VASB-125-3/8-NBR

Numar piesa: 152609

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înălțimii	25 mm
Latimea nominală	7 mm
Diametrul ventuzei	125 mm
Volum de aspirație	307 cm ³
Diametru de aspirație eficient	105 mm
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Forma de ventuză	burduf rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiantă	-20 °C...80 °C
Forță de menținere la presiune de lucru nominală	606 N
Greutate produs	207 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	G3/8
Culoare	negru
Duritate Shore	60 +/- 5
Material pivot de înșurubare	Zinc turnat sub presiune
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	NBR