


Ventuza burduf VASB-125-3/8-PUR

Cod: 152610

FESTO

cu inel de etansare OL.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
deschidere nominala	7 mm
diametru ventuza	125 mm
diametru efectiv ventuza	105 mm
structura constructiva	racord de vacuum deschis rotund, burduf incretit de 1,5 ori
mediu de operare	aer atmosferic
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
forta de rupere la 70% vacuum	606 N
filet de fixare	G3/8
fixarea ventuzei	G3/8
racord de vacuum	G3/8
duritate Shore	62
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru ventuza	TPE-U(PU)