

## Tub plastic PAN-6X1-SI

Numar piesa: 152699

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior                                  | 6 mm                                                                                                                                               |
| raza de indoire relevanta pentru debit      | 32 mm                                                                                                                                              |
| Ø interior                                  | 4 mm                                                                                                                                               |
| Raza min. de indoire                        | 14 mm                                                                                                                                              |
| Proprietati ale furtunului                  | lant energetic adecvat                                                                                                                             |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1.9 MPa<br>-0.95 bar...19 bar<br>-13.775 psi...275.5 psi                                                                              |
| Autorizare                                  | TÜV                                                                                                                                                |
| Clasificarea maritima                       | acces certificat                                                                                                                                   |
| Organizatia emitenta a certificatului       | B 013277 0506 00                                                                                                                                   |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                      |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                     |
| Temperatura ambianta                        | -30 °C...80 °C                                                                                                                                     |
| Greutatea produsului in functie de lungime  | 0.016 kg/m                                                                                                                                         |
| Conexiune pneumatica                        | pentru racord cu Ø exterior de 6 mm<br>pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza<br>pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm |
| Culoare                                     | argintiu                                                                                                                                           |
| Duritate Shore                              | D 55 +/-3                                                                                                                                          |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                       |
| Material furtun                             | TPE-A                                                                                                                                              |