

Placa de baza cu conectori in unghi

NAVW-1/2-3-ISO

Numar piesa: 152791

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	ISO 5599-1
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Ulei de ester < 0,1mg/m ³ , conform ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...80 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1020 g
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune aer de control 12/14	G1/8
Conector aer auxiliar de control 12	G1/8
Conexiune aer auxiliar de control 14	G1/8
Conexiune aer de control 12	G1/8
Conexiune aer de control 14	G1/8
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Conexiune pneumatica 4	G1/2
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune