

Placa de baza cu conectori in unghi NAVW-1/4-NPT-1

Numar piesa: 152792

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	110 mm
Pozitie de instalare	orice
Presiune de lucru	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Ulei de ester < 0,1mg/m ³ , conform ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...80 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune aer de control 12/14	1/8 NPT
Conector aer auxiliar de control 12	1/8 NPT
Conexiune aer auxiliar de control 14	1/8 NPT
Conexiune aer de control 12	1/8 NPT
Conexiune aer de control 14	1/8 NPT
Conector pneumatic 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 4	1/4 NPT
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune