

Purja condens WA-2

Numar piesa: 152810

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	mecanic
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Actionare manuala	cu palpare
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	mecanica externa complet automata
Variabila masurata	Nivel de umplere
Functie de ventil	deschis 2/2 monostabil
Presiune de lucru	1.5 bar...14 bar
Mediu de operare	Apa
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Greutate produs	92 g
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conexiune conducta de condens	PK-4
Conexiune pneumatica	M9
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat