

Conector rapid tip Y QSYLV-3/8-10

Numar piesa: 153194

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	5.7 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Acoperire
Pozitie de instalare	orice
Design	In forma de L, dublu, paralel
Unitate de ambalare	1
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Cuplu de strangere nominal	15.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	69.5 g
Numar iesiri	2
Numar cabluri de alimentare	1
Tipul de montare	Surub tubular cu exterior hexagonal
Conector pneumatic 1	Filet exterior R3/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Inel de eliberare de culoare	albastru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PBT
Material surub tubular	Alama, nichelata

Caracteristica	Valoare
Material inel detasabil	POM
Material garnitura furtun	NBR
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt