

Dop obturare QSMC-3H

Numar piesa: 153382

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Pozitie de instalare	orice
Design	Dop obturare
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Greutate produs	0.2 g
Conector pneumatic 1	Bucsa Ø 3 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PBT