


# Ventil inchidere HE-2-3/8-QS-10

Numar piesa: 153473

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | 2/2 bistabil                                                                  |
| Conector pneumatic 1                                 | R3/8                                                                          |
| Conexiune pneumatica 2                               | QS-10                                                                         |
| Tip de actionare                                     | manual                                                                        |
| Tipul de montare                                     | Montaj direct prin gauri de trecere<br>Fixare directa prin filet<br>optional: |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 760.5 l/min                                                                   |
| Latimea nominala                                     | 4.6 mm                                                                        |
| Presiune de lucru                                    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                      |
| Temperatura ambianta                                 | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Material carcasa                                     | Ranforsat cu PBT                                                              |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:::]                                  |
| Principiul de etansare                               | slab                                                                          |
| Pozitie de instalare                                 | orice                                                                         |
| Structura constructiva                               | piston-glisant                                                                |
| Tipul de comanda                                     | direct                                                                        |
| Directia de curgere                                  | reversibil                                                                    |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                  |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Clasa de puritate a incaperii                        | Clasa 4 conform ISO 14644-1                                                   |
| Temperatura medie                                    | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Greutate produs                                      | 60 g                                                                          |
| Material pivot de insurubare                         | Alama, nichelata                                                              |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                                  |
| Material garnituri                                   | NBR                                                                           |