


Ventil inchidere HE-3-1/2-QS-12

Numar piesa: 153482

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 bistabil
Selectare funcție suplimentară	cu funcție de evacuare a aerului
Conector pneumatic 1	R1/2
Conexiune pneumatică 2	QS-12
Tip de acționare	manual
Tipul de montare	Montaj direct prin gauri de trecere Fixare directă prin filet optional:
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	834.3 l/min
Latimea nominală	4.7 mm
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura ambiantă	0 °C...60 °C
Material carcasa	Ranforsat cu PBT
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Structura constructivă	piston-glisant
Tipul de comandă	direct
Direcția de curgere	nu este reversibil
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a încăperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Greutate produs	86 g
Conector pneumatic 3	necontorizat
Material pivot de înșurubare	Alama, nichelată
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR