

Robinet cu bila
QH-QS-4-1/8
Numar piesa: 153486

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	2/2 bistabil
Conector pneumatic 1	R1/8
Conexiune pneumatica 2	QS-4
Tip de actionare	manual
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	235 l/min
Latimea nominala	2.5 mm
Presiune de lucru	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Material carcasa	PBTP
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Principiul de etansare	slab
Structura constructiva	Robinet cu bila
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	14 g
Material pivot de insurubare	Alama, nichelata
Nota privind materialele	Conform RoHS