

## Conector L QSL-5/16H-1/4-U

Numar piesa: 153657

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                          |
| Latimea nominala                                        | 3.5 mm                                                            |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                             |
| Design                                                  | Forma L                                                           |
| Unitate de ambalare                                     | 1                                                                 |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                              |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Clasificarea maritima                                   | acces certificat                                                  |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                      |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C                                                    |
| Greutate produs                                         | 5.1 g                                                             |
| Conector pneumatic 1                                    | Bucsa Ø 5/16"                                                     |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 1/4"                                  |
| Temperatura ambientala Fahrenheit                       | 14 °F...140 °F                                                    |
| Inel de eliberare de culoare                            | gri                                                               |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                      |
| Material carcasa                                        | PBT                                                               |
| Material inel detasabil                                 | POM                                                               |
| Material garnitura furtun                               | NBR                                                               |
| Material segment de prindere a furtunului               | otel inoxidabil aliaj inalt                                       |