



# Ventil inchidere HE-3-1/8-QS-3/16-U

Numar piesa: 153985

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                       | Valoare                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                                    | 3/2 bistabil                                                                  |
| Selectare funcție suplimentară                                       | cu funcție de evacuare a aerului                                              |
| Conector pneumatic 1                                                 | 1/8 NPT                                                                       |
| Conexiune pneumatică 2                                               | QS-3/16                                                                       |
| Tip de acționare                                                     | manual                                                                        |
| Tipul de montare                                                     | optional:<br>Montaj direct prin gauri de trecere<br>Fixare directă prin filet |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)                 | 185.4 l/min                                                                   |
| Latimea nominală                                                     | 2.5 mm                                                                        |
| Presiune de lucru                                                    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                      |
| Temperatura ambiantă                                                 | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Material carcasa                                                     | Ranforsat cu PBT                                                              |
| Mediu de operare                                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                 |
| Funcția de evacuare a aerului                                        | nu se poate droseliza                                                         |
| Principiul de etansare                                               | slab                                                                          |
| Poziție de instalare                                                 | orice                                                                         |
| Structura constructivă                                               | piston-glisant                                                                |
| Tipul de comandă                                                     | direct                                                                        |
| Direcția de curgere                                                  | nu este reversibil                                                            |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comandă                          | Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)            |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK                                 | 2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii                                  |
| Conformitatea LABS                                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-1 | Clasa 4 conform ISO 14644-1                                                   |
| Temperatura medie                                                    | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Greutate produs                                                      | 30 g                                                                          |
| Conector pneumatic 3                                                 | necontorizat                                                                  |
| Material pivot de însurubare                                         | Alama, nichelata                                                              |
| Nota privind materialele                                             | Conform RoHS                                                                  |
| Material garnituri                                                   | NBR                                                                           |