

Profil de fixare EAHF-V2-50/63-P

Numar piesa: 1547781

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 1% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac exceptie placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii electrice si bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 5% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac exceptie, placile cu circuite imprimate, cabluri, conectori electrice si bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru, zinc sau nichel in masa sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Sarcina admisibila maxima	3.6 kN
Greutate produs	340 g
Nota privind materialele	Conform RoHS