

Set de detectare DASI-Q11-40-A-KT

Numar piesa: 1550027

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
pentru Ø piston	Ø40
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	485 g
Tipul de montare	insurubat fix
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material suruburi	Otel galvanizat