

Suport senzor DASI-Q11-35-A-SR

Numar piesa: 1550870

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	35
Design	pentru canelura T
pentru Ø piston	Ø35
Structura constructiva	Bareta de senzori
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	62 g
Tipul de montare	fixat in fanta T cu orificiu de trecere si surub cu piulita canal
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material suruburi	Otel galvanizat