


Niplu furtun N-3/4-P-13-MS

Numar piesa: 15637

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	11 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	1
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	40 Nm
Greutate produs	94 g
Conector pneumatic 1	Filet exterior G3/4
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø interior 13 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama