


Actionare liniara DDLI-63- -

Numar piesa: 1572299

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	100 mm...2000 mm
Ø piston	63 mm
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	integrat cu sistem de masurare
Presiune de lucru	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Mod de functionare	cu dubla actiune
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	1870 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	1870 N
Tipul de montare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	G3/8
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)