

Cilindru oscilant DRRD-32-180-FH-Y9A

Numar piesa: 1578518

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	32
Unghiul de amortizare	82 grd
Domeniu de reglaj pentru unghiul de pivotare, pentru fiecare pozitie de capat	+10 /-190 grade
Unghi de pivotare	180 grd
Amortizare	amortizare hidraulica interna normala
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Cremaliera / pinion
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	10.1 Nm
Moment de inertie admisibil al masei	2.6 kgm²
Greutate produs	2976 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu filet interior optional:
Conexiune pneumatica	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material arbore de actionare	Otel calit
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant