


Cablu de conectare NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Numar piesa: 1585793

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungimea furtunului de protectie	5 m
Pozitie de instalare	orice
Utilizare in aer liber	locuri protejate contra intemperiilor Clasa C1 conform IEC 60654-1
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Umiditate relativa	5 - 100 % cu condensare
Tip de protectie	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...60 °C
Conexiune electrica 1	Stecher drept, 5 pini
Conector electric 2	capat deschis, cu 5 fire
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Conexiune pneumatica	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm pentru furtun cu Ø exterior de 10 mm
Raza min. de indoire a cablului	100 mm
Ansamblu cablu	5 x 0,75 mm ²
Greutate produs	1250 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material tub de protectie	PA
Material de protectie a conductelor de protectie	PA
Material manta de cablu	PVC
Material garnituri	TPE