

## Racord cu niplu CN-M3-PK-2

Numar piesa: 15871

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latimea nominala                                        | 1.5 mm                                                             |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | Inel de etansare                                                   |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar...10 bar                                                 |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambianta                                    | 0 °C...60 °C                                                       |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior M3                                                  |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 3 mm                                   |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                       |
| Material carcasa                                        | Otel aliaj inalt                                                   |