

Cilindru rotund EG-6-25-PK-3

Numar piesa: 15895

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	25 mm
Ø piston	6 mm
Amortizare	unilateral nu este reglabil
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Piston Tija de piston Teava de cilindru
Detectarea pozitiei	fara
Variante	tija de piston pe o parte
Presiune de lucru	3 bar...7 bar
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	11.8 N
Fora teoretica min. de revenire a arcului	2.5 N
Fora maxima teoretica de revenire a arcului	5.2 N
Greutate produs	24 g
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Conexiune pneumatica	PK-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	otel aliaj inalt
Material garnituri	NBR
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Material teava cilindru	Otel inoxidabil aliaj inalt