

Racord T cu inclichetare NPKA-T-Q6-E-P10

Numar piesa: 1590710

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	4 mm
Adancime de cuplare a furtunului	25.8 mm
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	12.5 g
Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA66-GF30
Material garnitura de filet	NBR
Material manson	POM
Material garnitura furtun	NBR