


Comutator de presiune PEV-1/4-A-SW27

Numar piesa: 159259

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Variabila masurata	Presiune relativa
Metoda de masurare	Traductor de presiune pneumatic-electric
Domeniul de masurare a presiunii	1 bar...10 bar
Presiune de lucru	1 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Temperatura medie	-20 °C...80 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...100 °C
Functia elementului de comutare	Schimbator
Frecventa max. de comutare	3 Hz
Tensiune de iesire de comutare max. AC	250 V
Tensiune de iesire de comutare max. CC	250 V
Curent de iesire max.	4000 mA
Domeniu de tensiune de lucru CC	12 V...250 V
Conector electric	4 pini Stecher
Tipul de montare	insurubabil
Pozitie de instalare	orice
Conexiune pneumatica	G1/4
Greutate produs	138 g
Material carcasa	Otel galvanizat
Material membrana	NBR
Domeniu de reglare valori de prag	1 bar...10 bar
Tip de protectie	IP65
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L