


Cablu legatura SIM-M8-3WD-5-NSL-PU

Numar piesa: 159427

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 61076-2-104 EN 61984
Afisaj gata de functionare	LED verde
Afisajul starii de comutare	LED galben
Conector electric	3 pini / 3 fire priza inclinata / capat deschis M8x1 / -
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Rezistenta la incovoiere: conform normei Festo Conditii de testare la cerere Lant energetic: > 5 milioane de cicluri, raza de curbura 75 mm
Diametrul cablului	3.8 mm
Ansamblu cablu	3 x 0,25 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.25 mm ²
Cod de culoare pentru izolarea conductorilor	albastru maro negru
Tip de protectie	IP65 IP68
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS fara halogen fara ester de acid fosforic
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PU)

Caracteristica	Valoare
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	TPE-U (PU)
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeza	Alama, nichelata
Material garnituri	NBR
Material contacte de cuplare	Alama, aurita
Material manson de izolare	PP