


# Filtru LF-1-D-MAXI

Numar piesa: 159615

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                           | Maxi                                                         |
| Seria                                                | D                                                            |
| Pozitie de instalare                                 | vertical +/- 5°                                              |
| Finete de filtrare                                   | 40 µm                                                        |
| Purjare a condensului                                | rotire manuala                                               |
| Structura constructiva                               | Filtru sinterizat cu separator centrifugal                   |
| Protectie pahar                                      | Cos metalic de protectie                                     |
| Presiune de lucru                                    | 0 bar...16 bar                                               |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 5300 l/min                                                   |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gaze inerte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura de depozitare                            | -10 °C...60 °C                                               |
| Clasa de puritate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gaze inerte |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Greutate produs                                      | 1440 g                                                       |
| Tipul de montare                                     | Instalarea liniei<br>cu accesorii                            |
| Conector pneumatic 1                                 | G1                                                           |
| Conexiune pneumatica 2                               | G1                                                           |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                 |
| Material filtru                                      | PE                                                           |
| Material carcasa                                     | Zinc turnat sub presiune<br>PC                               |