


Ventil electromagnetic MN1H-2-1/4-MS-NPT

Numar piesa: 161724

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Ventil cu membrana
Tip de actionare	electric
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	1/4 NPT
Latimea nominala	13 mm
Funcție de ventil	2/2 monostabil inchis
Actionare manuala	cu accesorii de blocare cu palpare
Directia de curgere	nu este reversibil
Mediu	aer comprimat filtrat, finete de filtrare 200 µm
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Tip de revenire	arc pneumatic
Tipul de comanda	pilotat
Presiune mediu	0.5 bar...10 bar
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Numar material surub	1.4301
Greutate produs	450 g
Tip de protectie	IP65