



Ventil electromagnetic MN1H-2-3/8-MS-NPT

Numar piesa: 161726

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Ventil cu membrana
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	3/8 NPT
Latimea nominala	13 mm
Funcție de ventil	2/2 monostabil inchis
Actionare manuala	cu accesorii de blocare cu palpare
Directia de curgere	nu este reversibil
Mediu	aer comprimat filtrat, finete de filtrare 200 µm
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Tip de revenire	arc pneumatic
Tipul de comanda	pilotat
Presiune mediu	0.5 bar...10 bar
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Numar material surub	1.4301
Greutate produs	450 g
Tip de protectie	IP65