

## Suport lagar CRLNG-40

Numar piesa: 161841

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pe baza standardului                        | ISO 15552 (anterior si VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Temperatura ambianta                        | -40 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sarcina admisibila maxima                   | 1.5 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Greutate produs                             | 161 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material fixare                             | electrolizata<br>otel inalt aliat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material rulment                            | Material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |