

Suport lagar CRLNG-63

Numar piesa: 161843

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	63
Pe baza standardului	ISO 15552 (anterior si VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Pozitie de instalare	orice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Sarcina admisibila maxima	4 kN
Greutate produs	370 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	electrolizata otel inalt aliat
Material rulment	Material plastic